

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Celková délka L	95 mm
Délka hlavy L ₁	35 mm
Šroubek klínku	259018 16
Lomená páka	259015 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Velikost destiček	11 mm
Velikost stopky	20 mm
Podložka	259031 44
ISO kód držáku	PDJNR/L 2020X11
Řada	Master Eco

Funkční šířka L ₄	25 mm
Pružina	259046 5
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák