

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Šroubek klínu	259018 16
Podložka	259031 44
Řada	Master Eco
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Lomená páka	259015 16
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
ISO kód držáku	PDJNR/L 1616X11

Celková délka L	85 mm
Pružina	259046 5
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák