

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Šroubek klínku	259018 17
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
ISO kód držáku	PDJNR/L 2020H15
Velikost stopky	20 mm
Podložka	259031 45
Celková délka L	100 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Lomená páka	259015 17
Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm

Pružina	259046 4
Řada	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák