

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

ISO kód držáku	PDJNR/L 2020X11
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Řada	Master Eco
Šroubek klínku	259018 16
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Lomená páka	259015 16
Pružina	259046 5
Velikost destiček	11 mm

Podložka	259031 44
Celková délka L	95 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák