

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroubek klínu	259018 17
ISO kód držáku	PDJNR/L 2525X15
Řada	Master Eco
Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost stopky	25 mm
Pružina	259046 4
Celková délka L	110 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm

Lomená páka	259015 17
Podložka	259031 45
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák