

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251116 16/12 |
| GTIN | 4062406729004 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Podložka | 259031 46 |
| Lomená páka | 259015 15 |
| Velikost stopky | 16 mm |
| Řada | Master Eco |
| Velikost destiček | 12 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 25 mm |
| Celková délka L | 85 mm |
| ISO kód držáku | PSSNR/L 1620X12 |
| Šroubek klínku | 259018 15 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Pružina | 259046 4 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1204.. |
| Délka hlavy L ₁ | 35 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |