


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Řada	Master Eco
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
ISO kód držáku	PSSNR/L 1620X12
Šroubek klínku	259018 15
Pružina	259046 4
Lomená páka	259015 15
Délka hlavy L ₁	35 mm

Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost stopky	16 mm
Podložka	259031 46
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák