


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	PSSNR/L 2525X12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Pružina	259046 4
Celková délka L	105 mm
Délka hlavy L ₁	35 mm
Řada	Master Eco
Lomená páka	259015 15
Velikost stopky	25 mm

Podložka	259031 46
Šroubek klínku	259018 15
Velikost destiček	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák