


**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínu	259018 15
Velikost stopky	20 mm
Řada	Master Eco
Celková délka L	95 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Podložka	259031 46
Lomená páka	259015 15
Pružina	259046 4

Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
ISO kód držáku	PSSNR/L 2020X12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák