

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Šroubek klínku	259018 16
Pružina	259046 5
Celková délka L	90 mm
Lomená páka	259015 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Velikost destiček	6 mm
Řada	Master Eco
ISO kód držáku	PWLNR/L 2020X06

Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Podložka	259031 47
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák