

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Šroubek klínku	259018 15
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Lomená páka	259015 15
ISO kód držáku	PWLNRL 2020X08
Podložka	259031 48
Funkční šířka L ₄	25 mm
Celková délka L	90 mm
Pružina	259046 4

Velikost destiček	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Řada	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák