


**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 16/06mm****Údaje o objednávkce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251911 16/06  |
| GTIN           | 4062406734121 |
| Třída artiklu  | 21U           |

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Šroubek klínku                      | 259018 16        |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0604..      |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>          | 30 mm            |
| Pružina                             | 259046 5         |
| Velikost stopky                     | 16 mm            |
| Řada                                | Master Eco       |
| Celková délka L                     | 80 mm            |
| Velikost destiček                   | 6 mm             |
| ISO kód držáku                      | PWLNLR/L 1616F06 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Funkční šířka L <sub>4</sub> | 20 mm                      |
| Podložka                     | 259031 47                  |
| Lomená páka                  | 259015 16                  |
| Norma                        | DIN ISO 5610               |
| Způsob použití               | levá                       |
| Vnitřní chlazení             | ano                        |
| Úhel nastavení κ             | 95 stupeň                  |
| Použití                      | Podélné soustružení vnější |
| Použití                      | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu                | Soustružnický držák        |