


**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 25/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251911 25/06
GTIN	4062406734169
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Podložka	259031 47
ISO kód držáku	PWLNR/L 2525H06
Lomená páka	259015 16
Řada	Master Eco
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Velikost destiček	6 mm
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Šroubek klínku	259018 16

Pružina	259046 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák