


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 16/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Lomená páka	259015 15
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost destiček	8 mm
Podložka	259031 48
Pružina	259046 4
Délka hlavy L ₁	30 mm
Řada	Master Eco
Celková délka L	80 mm
Šroubek klínku	259018 15

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
ISO kód držáku	PWLNR/L 1620F08
Velikost stopky	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák