

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Kolík	259049 8
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259033 9
Upínka	259038 20
Řada	Master Eco
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	MTJNR/L 2525X16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm

Šroub pro upínací příložku	259021 6
Celková délka L	105 mm
Velikost destiček	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500