


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 20
Celková délka L	95 mm
ISO kód držáku	MTJNR/L 2020X16
Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Šroub pro upínací příložku	259021 6

Podložka	259033 9
Kolík	259049 8
Řada	Master Eco
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500