


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Šroub pro upínací příložku	259021 7
Upínka	259038 19
ISO kód držáku	MVJNR/L 2020H16
Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	100 mm
Podložka	259033 10
Řada	Master Eco

Velikost destiček	16 mm
Šroub pro podložku	259027 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroub pro podložku Typ 7	259027 7
Upínka Typ 19	259038 19
Šroub pro upínku Typ 7	259021 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500