

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínací GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Kolík	259049 7
Řada	Master Eco
Podložka	259033 6
Upínka	259038 18
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost stopky	20 mm

Velikost destiček	8 mm
ISO kód držáku	MWLNR/L 2020X08
Celková délka L	95 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák