

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínací GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Šroub pro upínací příložku	259021 6
Podložka	259033 6
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Kolík	259049 7
Velikost destiček	8 mm
Řada	Master Eco
Délka hlavy L ₁	35 mm
ISO kód držáku	MWLNR/L 2525X08

Celková délka L	105 mm
Upínka	259038 18
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák