

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251923 25/08 |
| GTIN | 4062406734695 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínací GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. |
| Upínka | 259038 18 |
| Délka hlavy L ₁ | 35 mm |
| Šroub pro upínací příložku | 259021 6 |
| Velikost stopky | 25 mm |
| ISO kód držáku | MWLN/R/L 2525X08 |
| Celková délka L | 105 mm |
| Velikost destiček | 8 mm |
| Kolík | 259049 7 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Řada | Master Eco |
| Podložka | 259033 6 |
| Funkční šířka L ₄ | 32 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levá |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |