


**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínací GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Kolík	259049 7
Celková délka L	95 mm
Podložka	259033 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Upínka	259038 18
Šroub pro upínací příložku	259021 6
Řada	Master Eco
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm

ISO kód držáku	MWLNLR/L 2020X08
Velikost destiček	8 mm
Velikost stopky	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák