

Garant**Mechanické kloubové rameno (bez magnetické nohy), Pracovní rádius: 240mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	441610 240
GTIN	4062406729745
Třída artiklu	41D

Popis**Provedení:**

Mechanický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jednou centrální otočnou hlavou. Blokovací sílu lze plynule regulovat. **Velké a pogumované ruční kolečko** (Ø cca 45 mm, resp. cca 55 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Upínačem úchylkoměrů na kloubovém rameni lze otáčet o 360°, vychýlit 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou Ø 6 a 8 mm nebo s prizmatem. Připojovací závit pro magnetickou nohu M8, připojovací závit horního kloubového ramene M6.

Zvláštní příslušenství:

Držák měřicího stojanu č. 442100 a 442104.

Technický popis

Délka kloubového ramena L ₁	110 mm
Připojovací závit	M8
Vyložení	240 mm
Délka kloubového ramena L ₂	101 mm

Druh produktu

Merici stativ

PříslušenstvíMechanický měřicí stativ (s magnetickou nohou) Pracovní
rádius 240 mm

441600 240