

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, šroubové sevření, pravý, Velikost stopky / destičky L: 16/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Řada	Master Eco
Funkční šířka L ₄	20 mm
1,5° podložka	279819 1
Celková délka L	80 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Velikost stopky	16 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	269023 3
Velikost destiček	16 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák