

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250601 20/11
GTIN	4062406734800
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Technický popis

Délka hlavy L ₁	34 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020K11
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost stopky	20 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Šroub pro podložku	259027 2
Celková délka L	125 mm

Podložka	259033 3
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 3	259027 3
Podložka Typ 1	269007 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500