

HOLEX**Digitální číselníkový úchylkoměr HCT rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr kompaktní konstrukce s kontrastním digitálním displejem.

- **Změna směru počítání.**
- **Velmi úzké pouzdro.**

Provedení s Bluetooth 5.0. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím zařízení Human Interface Device (HID).

USB-C rozhraní pro napájení.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra s poutkem a 1 baterie č. 081560 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Tloušťka pouzdra	26 mm
Rozsah měření	0 - 12,5 mm

Typ baterií	Knoflíkový článek
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Kalibrování	C1
Upínací stopka Ø h7	8 mm
Řada	HCT
Měřicí síla	0,8 – 1,4 N
Ø pouzdra	58 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1
Jmenovité napětí	3 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,025 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032