

**Nylonová spirálová hadice 1/4 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 5m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080057 5
GTIN	4062406734848
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.

Technický popis

Maximální provozní tlak	10 bar
Připojení rychlospojky	1/4 palec
Rozsah teploty	-60 - 60 °C
Vnitřní Ø hadice	6 mm
Hadice vnější Ø	8 mm
Využitelná délka hadice	5 m
Druh produktu	Hadice

Příslušenství

Rychlospojka s vnitřním závitem Vnitřní připojovací závit
1/4 palec

080171 1/4