

HOLEX**Nylonová spirálová hadice 3/8 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 5m****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 080058 5 |
| GTIN | 4067263151883 |
| Třída artiklu | 02A |

Popis**Provedení:**

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.

Technický popis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Hadice vnější Ø | 12 mm |
| Využitelná délka hadice | 5 m |
| Vnitřní Ø hadice | 9 mm |
| Připojení rychlospojky | 3/8 palec |
| Maximální provozní tlak | 10 bar |
| Rozsah teploty | -60 - 60 °C |
| Druh produktu | Hadice |

Příslušenství

Rychlospojka s vnitřním závitem Vnitřní připojovací závit
3/8 palec

080171 3/8