

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 14
GTIN	4062406735036
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 5IP (0,38 Nm)
Počet břitů Z	2
Užitná délka L <sub>1</sub>	42 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	69 mm
Jmenovitý Ø D	14
Celková délka L	100 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 050204

Řada	Vrtacka
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami