

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 18
GTIN	4062406735197
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 060305.

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Užitná délka L <sub>1</sub>	54 mm
Celková délka L	116 mm
Řada	Vrtacka
Délka vyložení L <sub>A</sub>	85 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 060305
Jmenovitý Ø D	18

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami