

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka
ABS®, 3×D, Ø DC: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 19
GTIN	4062406735203
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 060305.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Užitná délka L ₁	57 mm
Jmenovitý Ø D	19
Celková délka L	120 mm
Délka vyložení L _A	89 mm
Pro Ø palců	3/4 palec
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 060305

Řada	Vrtacka
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Počet břitů Z	2
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami