

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 25
GTIN	4062406738761
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 080407.

Technický popis

Délka vyložení L _A	108 mm
Řada	Vrtacka
Celková délka L	139 mm
Užitná délka L ₁	75 mm
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 080407
Jmenovitý Ø D	25

Počet břitů Z	2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami