

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 32
GTIN	4062406738792
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 110509.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	63 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110509
Užitná délka L ₁	96 mm
Řada	Vrtacka
Délka vyložení L _A	135 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 15IP (2,8 Nm)
Jmenovitý Ø D	32

Počet břitů Z	2
Celková délka L	173 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami