

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 35
GTIN	4062406738808
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 110509.

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D	35
Počet břitů Z	2
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63 mm
Pro Ø palců	1 3/8 palec
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110509
Délka vyložení L <sub>A</sub>	146 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 15IP (2,8 Nm)

Celková délka L	184 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	105 mm
Řada	Vrtacka
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami