

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234025 15
GTIN	4062406738822
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 050204
Počet břitů Z	2
Řada	Vrtacka
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 5IP (0,38 Nm)
Jmenovitý Ø D	15
Užitná délka L ₁	75 mm

Délka vyložení L _A	103 mm
Pro Ø palců	19/32 palec
Celková délka L	134 mm
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně středicí vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami