

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS[®], 5×D, Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234025 20
GTIN	4062406738884
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 070306.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.

Technický popis

Jmenovitý Ø D	20
Celková délka L	163 mm
ABS [®] Ø stopky D _s	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 070306
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Řada	Vrtacka

Užitná délka L ₁	100 mm
Délka vyložení L _A	132 mm
Počet břitů Z	2
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami