

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS<sup>®</sup>, 5×D, Ø DC: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234025 35
GTIN	4062406738976
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 110509.

**Doporučení:**

**Při navrtávání** zmenšete posuv na 70 %.

**Technický popis**

Pro Ø palců	1 3/8 palec
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 15IP (2,8 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110509
ABS <sup>®</sup> Ø stopky D <sub>s</sub>	63 mm
Celková délka L	254 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	175 mm

Počet břitů Z	2
Délka vyložení L <sub>A</sub>	216 mm
Řada	Vrtacka
Jmenovitý Ø D	35
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami