

SWISS TOOLS

**Soustružnický držák levý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky: 40/16HPmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320116 40/16HP
GTIN	2050002062993
Třída artiklu	36D

**Popis****Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

**Technický popis**

Ø stopky	40 mm
Velikost destiček	16HP
Vzdálenost hrotů os f	27 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	16E..
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Typ stopky	Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Soustružnický držák