

**HOLEX****Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, Ø DC h8 (mm resp. palce): 8,3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	114031 8,3
GTIN	4062406744380
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

**HOLEX CleverDrill:** Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Upozornění:****Následný produkt pro č. 114030.**

Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou Ø 12,7 mm.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 338

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 118 stupeň

Stopka: válcová stopka

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 62,6 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 75 mm

Celková délka L: 117 mm

Ø stopky  $D_s$ : 8,3 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ot,

**Technický popis**

Vrcholový úhel	118 stupeň
----------------	------------

Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	62,6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8,3 mm
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	8,3 mm
Norma	DIN 338
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	75 mm
Celková délka L	117 mm
Stopka	válcová stopka
Řada	CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	60 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18 m/min	P
GG(G)	vhodný	30 m/min	K
CuZn	vhodný	40 m/min	N

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný

---

## Příslušenství

Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 v kazetě Typ 6-10	115051 6-10
Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 jako sada k doplnění Typ 6-10	115056 6-10