

Garant**Pár rukavic MASTER FIT ESD, Velikost rukavice: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094304 12
GTIN	4062406745677
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Montážní rukavice MASTER FIT. S inovačním PU nitrilovým povlakem na vodní bázi pro vysokou přesnost, flexibilitu a cit při dotyku v suchém pracovním prostředí. Jemně strukturovaný povrch na vnitřní straně ruky díky propracovanému dokončovacímu procesu. Můžete ovládat chytré telefony nebo jiné **dotykové displeje**, aniž byste si sundali rukavice. Dlouhá životnost díky vysoké odolnosti proti oděru. Neobsahuje DMF, certifikace Öko-Tex.

Chrání před elektrostatickým výbojem.**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Upozornění:

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	12
Řada	MASTER FIT
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Použití	vícerázové
EN 388	4131X
Materiál nosiče	Lycra® / Polyamid
Povlak	nitrilový / PU
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	modrá / černá
Druh produktu	ESD rukavice