

**HOLEX****Navíječka kabelů, Typ: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081193 15
GTIN	4062406745714
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

Navíječka kabelů **s vedeným automatickým navíjením a odvíjením, vícenásobná aretace na každou otáčku**. Uzavřený **plastový kryt**, vysoce odolný proti prasknutí. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F se spojovací přípojkou.

Jednoduchá montáž na stěnu nebo na strop **s rozsahem otáčení 180°**.

**Funkce:**

IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles  $\varnothing < 12$  mm, musí ale být zabráněno dotyku.

**Použití:**

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

**Upozornění:**

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

**Technický popis**

Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovitý výkon odvinutý	2000 (16 A) W
Třída kabelu	H07RN-F
Jmenovité napětí	230 V

Šířka	175 mm
Ochranná třída IP	IP 24
Výška	390 mm
Materiál kabelu	Neoprenová guma
Frekvence sítě	50 Hz
Konstrukce kabelu	3G1,5
Délka kabelu	15 m
Počet zásuvek	1
Délka	429 mm
Druh produktu	Navíječka kabelů