

Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	483915 3
GTIN	2050002070837
Třída artiklu	48A

Popis

Provedení:

Zkušební kolík z nerezavějícího materiálu odolávajícího kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od \varnothing 1,50 s označením rozměru na plášti; od \varnothing 3,00 s označením rozměru na čelní straně. Od \varnothing 1,00 jedna strana s fazetkou.

Upozornění:

Při objednávce **uvedte navíc požadovaný \varnothing** , např. č. 483915 vel. 5 **10,008**.

Technický popis

Stoupání	0,001 mm
Délka měřicího kolíku	70 mm
Fazetka	1
Jmenovitý rozměr	3,001 - 5,999 mm
Kalibrování	L5
Norma	DIN 2269
Toleranční třída	1
Tvrдост	58 – 62 HRC
Druh produktu	Kontrolní kolík

Služby

KalibrováníKontrolní kolík Maximální \varnothing 20	028240 20
---	-----------

Kalibrace DAkkSKontrolní kolík Maximální Ø 20

028260 20