

## Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	483915 4
GTIN	2050002070844
Třída artiklu	48A

### Popis

#### Provedení:

Zkušební kolík z nerezavějícího materiálu odolávajícího kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od  $\varnothing$  1,50 s označením rozměru na plášti; od  $\varnothing$  3,00 s označením rozměru na čelní straně. Od  $\varnothing$  1,00 jedna strana s fazetkou.

#### Upozornění:

Při objednávce **uvedte navíc požadovaný  $\varnothing$** , např. č. 483915 vel. 5 **10,008**.

### Technický popis

Fazetka	1
Stoupání	0,001 mm
Jmenovitý rozměr	6,001 - 9,999 mm
Délka měřicího kolíku	70 mm
Kalibrování	L5
Norma	DIN 2269
Toleranční třída	1
Tvrдост	58 – 62 HRC
Druh produktu	Kontrolní kolík

### Služby

Kalibrování Kontrolní kolík Maximální $\varnothing$ 20	028240 20
--	-----------

Kalibrace DAkkSKontrolní kolík Maximální Ø 20

028260 20