

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7415-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120404 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 2 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404

Lamač třísek	TIS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení