

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	4

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Typ	HB7415-1
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení