

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 120404 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Typ	HB7415-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Lamač třísek	TIM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNNG 120404
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M

Hlavní způsob použití	S
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení