

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	TIM
Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	M
Řezný materiál	TK

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNNG 120408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení