

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7415-1
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Hlavní způsob použití	S
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	TIS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení