

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	1,2 mm

Typ	HB7415-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	TIM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení