

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 110408 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Typ	HB7415-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M

Lamač třísek	TIM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení