


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7415-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7415-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Hlavní způsob použití	S

Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	TIS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení